


## Ersatzteillisten für Dosiergeräte Silaspray Baugruppe Grundgerät mit Behälter Silaspray basic JE 50 / basic JE 200 / JE digit 200



| No. | Ersatzteilnummer | Bezeichnung                              | Bemerkung              |                   |
|-----|------------------|--|------------------------|-------------------|
| 1   | SP-0033-50       | Tank 50L                                 | Silaspray basic JE     |                   |
| 1a  | SP-0033-200      | Tank 200L                                | Silaspray basic JE 200 | nicht dargestellt |
| 2   | SP-0033D         | Schraubdeckel                            |                        |                   |
| 3   | SP-4641          | Schlauchtülle mit Überwurf 12mmx1/2" 90° |                        |                   |
| 4   | SP-15-18007      | Leitungstassenfilter 1/2" i/a            |                        |                   |
| 5   | SP-5020          | Pumpe 3V, kpl.                           |                        |                   |
| 6   | SP-15-08003      | Schlauchtülle mit Überwurf 10mmx1/2" 90° |                        |                   |
| 7   | SP-0033G50       | Gestell 50L                              | Silaspray basic JE 50  |                   |
| 7a  | SP-0033G200      | Gestell 200L                             | Silaspray basic JE 200 | nicht dargestellt |
| 8   | SP-15-08014      | Schlauchtülle 12mmx1/2" 90° PA           |                        |                   |
| 9   | SP-08-77H        | Hahnanschluss 1/2"                       |                        |                   |
| 10  | SP-08-77K        | Kupplung 3/4"                            |                        |                   |
| 11  | SP-08-77RN       | Reduziernippel 3/4"x1/2"                 |                        |                   |
| 12  | SP-4516          | T-Stück                                  | je nach Ausführung     |                   |
| 13  | SP-4714          | Kugelhahn 1/2" i/a                       |                        |                   |
| 14  | SP-08-77V        | Absaugverschraubung                      |                        |                   |
| 15  | SP-08-77D        | Dichtung für Absaugverschraubung         |                        |                   |

### Bemerkung

1. Bei Garantieansprüchen wird Baugruppe ohne Zerlegung innerhalb 1 Woche mit einer Mängelbeschreibung an den Gerätehersteller/Händler eingereicht.
2. Alle Gewindeabdichtungen mit Teflonband 5 ...7 Umwindungen
3. Bei Verschraubung von Metall in Kunststoff maximales Schraubmoment 4 Nm

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.**

## Ersatzteillisten für Dosiergeräte Silaspray digit JE Baugruppe Messturbine & Bedienteil

### Baugruppe Pumpeneinheit:



| No. | Ersatzteilnummer | Bezeichnung  | Bemerkung         |
|-----|------------------|--|-------------------|
| 1   | SP-26-39         | Schlauchnippel PP 3/8"i x 13mm                     |                   |
| 2   | SP-22-04         | Messturbine  |                   |
| 3   | SP-22-04-GS      | Gerätestecker                                      |                   |
| 3   | SP-46-11         | Schlauchnippel 3/8"x10mm                           |                   |
| 4   | SP-22-10         | Steller Silaspray digit JE                         |                   |
| 5   | SP-22-14         | Klemmkasten mit pickup Ausgang                     | Nicht dargestellt |
| 6   | SP-22-13         | Verbindungskabel 7x1,5mm <sup>2</sup> mit Kupplung | nicht dargestellt |
| 7   | SP-21-06         | Stromzuführungskabel mit Stecker                   | nicht dargestellt |
| 8   | SP-22-10         | Steller Silaspray digit JE                         |                   |

### Bemerkung

- Bei Garantieansprüchen wird Baugruppe ohne Zerlegung innerhalb 1 Woche mit einer Mängelbeschreibung an den Gerätehersteller/Händler eingereicht.
- Alle Gewindeabdichtungen mit Teflonband 5 ...7 Umwindungen
- Bei Verschraubung von Metall in Kunststoff maximales Schraubmoment 4 Nm

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.**

## Ersatzteillisten für Dosiergeräte Silaspray

### Baugruppe Silaspray Düsenset

#### Baugruppe Pumpeneinheit:



| No. | Ersatzteilnummer | Bezeichnung  | Bemerkung         |                  |
|-----|------------------|--|-------------------|------------------|
| 0   | SP-7002          | Baugruppe Düsenatz Silaspray                       |                   |                  |
| 1   | SP-6211          | Schlauchschelle 10-16mm                            |                   |                  |
| 2   | SP-16-01T        | T-Düsenhalter 10m                                  |                   |                  |
| 3   | SP-16-01         | Düsenhalter 10mm                                   |                   |                  |
| 4   | SP-16-13         | Spannschelle ¾                                     |                   |                  |
| 5   | SP-15-3072       | Überwurfmutter für Düsenhalter                     |                   |                  |
| 6   | SP-15-01052      | Düse XR110015 (grün)                               |                   |                  |
| 7   | SP-15-01044      | Düse XR11005 (braun)                               |                   |                  |
| 8   | SP15-01049       | Düse XR11003 (blau)                                |                   |                  |
| 9   | SP15-01050       | Düse XR11008 (weiß)                                | nicht dargestellt | nur bei digit JE |
| 10  | SP-15-11         | Düsendichtung                                      |                   |                  |
| 11  | SP-16-02         | Nachtropfsicherung                                 |                   |                  |
| 12  | SP-0081          | Befestigungsset<br>(Kabelbinder+Rohrschellen) 15mm | nicht dargestellt |                  |

#### Bemerkung

1. Bei Garantieansprüchen wird Baugruppe ohne Zerlegung innerhalb 1 Woche mit einer Mängelbeschreibung an den Gerätehersteller/Händler eingereicht.
2. Alle Gewindeabdichtungen mit Teflonband 5 ...7 Umwindungen
3. Bei Verschraubung von Metall in Kunststoff maximales Schraubmoment 4 Nm

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.**

**Ersatzteillisten für Dosiergeräte Silaspray**  
**Baugruppe Schlauch & Ventil**  
**Silaspray basic JE / digit JE**

**Baugruppe Pumpeneinheit:**



| No. | Ersatzteilnummer | Bezeichnung              | Bemerkung |
|-----|------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | SP-60-22         | Gewebeschlauch 10x16mm   |           |
| 2   | SP-46-30         | Schlauchtülle 1/2"x10mm  |           |
| 3   | SP-42-08         | Schrägsitzventil 1/2" Ms |           |
| 4   | SP-6211          | Schlauchschelle 10-16mm  |           |

**Bemerkung**


1. Bei Garantieansprüchen wird Baugruppe ohne Zerlegung innerhalb 1 Woche mit einer Mängelbeschreibung an den Gerätehersteller/Händler eingereicht.
2. Alle Gewindeabdichtungen mit Teflonband 5 ...7 Umwindungen
3. Bei Verschraubung von Metall in Kunststoff maximales Schraubmoment 4 Nm

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.**

## Ersatzteillisten für Dosiergeräte Silaspray

### Baugruppe Pickup-Schalter

#### Baugruppe Pumpeneinheit:



| No. | Ersatzteilnummer | Bezeichnung                        | Bemerkung         |
|-----|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 0   | SP60-006         | Baugruppe Pickup Schalter komplett |                   |
| 1   | SP-21-18         | Rohrschalter                       |                   |
| 2   | SP-21-07         | Flachsteckhülse                    |                   |
| 3   | SP-21-20         | Magnet                             |                   |
| 4   | SP-12-19         | Senkschraube M4                    |                   |
| 5   | SP-12-21         | Sechskantmutter M4                 |                   |
| 6   | SP-12-34         | Federring B4                       |                   |
| 7   | SP-05-03         | Halteblech                         |                   |
| 8   | SP-26-15         | Sechskantschraube M6               | nicht dargestellt |
| 9   | SP-12-12         | Sechskantmutter M6                 | nicht dargestellt |
| 10  | SP-12-11         | Federring 6                        | nicht dargestellt |

#### Bemerkung

1. Bei Garantieansprüchen wird Baugruppe ohne Zerlegung innerhalb 1 Woche mit einer Mängelbeschreibung an den Gerätehersteller/Händler eingereicht.
2. Alle Gewindeabdichtungen mit Teflonband 5 ...7 Umwindungen
3. Bei Verschraubung von Metall in Kunststoff maximales Schraubmoment 4 Nm

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.**